




## Trappformad slipadspårklack, Spårbredd b<sub>1</sub> för maskinen: 16mm



### Beställningsdata

Ordernummer	375365 16
GTIN	4020772071585
Artikelklass	35A

### Beskrivning

#### Utförande:

Noggrann övergångsslipning som ger korta uppriktningstider för utrustning, maskinskruvstycken och apparatdelar som måste riktas upp parallellt med bordsspåren på verktygsmaskiner. Ingen mätklocka behövs.

#### Användningsdata:

**Spårklackarna skruvas in parvis i det normerade 20 mm breda riktspåret på utrustningen.** Genom att byta ut klackarna kan man med varje utrustning arbeta **på flera maskiner med sinsemellan olika spårbredder.**

#### Material:

Stål C 15, sätthärdat.

#### Noggrannhet:

**Dim b = passning h6**

#### OBS!:

**Strl 20** se nr 375370.

### Teknisk beskrivning

Längd	25 mm
För skruvar DIN 84, DIN 912	M6×16
Spårbredd b <sub>1</sub> för maskinen	16 mm
Spårbredd b <sub>2</sub> för utrustningen	20 mm

höjd H	10 mm
Typ	6322A
Produktslag	Spårklack