



Konisk bricka Form G, för gängor: M10



Beställningsdata

Ordernummer	375360 M10
GTIN	4020772081997
Artikelklass	35A

Beskrivning

Utförande:

Form C och D sätthärdade, form G seghärdad.

Användningsdata:

Form G lämpar sig på grund av dess stora diameter också för uppspanning över slitsen vid spännjärnhållare.

Vinkelutjämning upp till 3°.

Norm:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Teknisk beskrivning

hål $\varnothing d_2$	12 mm
Tjocklek h_4	5 mm
Utvändig diameter d_5	30 mm
för gängor	M10
Typ	6319G
Produktslag	Konisk bricka

