



## Finmätningvinkelmätare, skenans längd: 150mm



### Beställningsdata

Ordernummer	453800 150
GTIN	4045197294616
Artikelklass	46R

### Beskrivning

#### Utförande:

**Felfri avläsning.** Gradvärdena kan lätt avläsas på en skala  $4 \times 90^\circ$  med förstoringsglas. Vinkelminuterna är också lätta att avläsa på en mättrumma med svart skala. Med dubbel skala för båda mätriktningarna. **Användarvänlig snabbinställning och fininställning för minutvärden. Bländfritt mattförokromade avläsningsdelar.**

#### leveransinnehåll:

Inklusive 1 plattvinkel 60x90 mm för justering.

#### Specialtillbehör:

Klämhållare nr 453520 (för infästning på ritsutrustning nr 445152 – 445222), extravinkel nr 453600.

#### Reservdel:

Mätskena nr 453510, lupp nr 453820 storlek 2.

### Teknisk beskrivning

skenans längd	150 mm
avläsning	1 bågminut
felgräns	$\pm 2$ bågminut
spindelindelning	1 grad
mätområde	360 grad
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
Material	Rostfritt stål, INOX

Alla delar	Härdad
förpackning	Stabil box
Kalibrering	F4
Produktslag	Vinkelmätare

## Tjänster

KalibreringUniversalvinkelmätare Typ UNI	025710 UNI
--	------------

## Tillbehör

Hållare för fasthållning av vinkelmätaren	453520
Extravinkel	453600
Reservskena, spårbredd 2,5 mm skenans längd 150 mm	453510 150
Reservlupp till vinkelmätare Typ 2	453820 2