

**Centreringsvinkel, skänkellängd: 180mm****Beställningsdata**

Ordernummer	455000 180
GTIN	4045197685988
Artikelklass	42F

Beskrivning**Utförande:**

Precisionsståluftförande med mm-gradering på skenan. Precisionsslipade funktionsytor, precisionsbearbetade flatsidor.

Användningsdata:

För ritsning av centrum på runda skivor och axlar. Centrum görs korsvis 2–3 gånger.

Teknisk beskrivning

för maximal axel-Ø	270 mm
skenans måttindelning	300 mm
skenans tvärsnitt	20×4,0 mm
felgräns	0,3 bågminut
skänkellängd	180 mm
Norm	Verkstadsnorm
Material	Rostfritt stål, INOX
Kalibrering	F5
Produktslag	Centreringsvinkel

Tjänster

Kalibrering
Centrerings-, spets- och geringsvinkel
maximalskänkellängd 300

025850 300