

Garant**GARANT Softcut® hörnfräs 90° MTC, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z:
25/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	215570 25/4
GTIN	4045197409249
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Precisionshörnfräs med differentialdelning för smidig bearbetning, hög precision och höga skärprestanda. **Ny generation** av högkapacitetshörnfräsar med vändskär **med skärkraftsreducerad geometri för MTC-användning** vid **instabila förhållanden** eller för **spindlar med låg framdrivande effekt**.

Användningsdata:

För hörnfräsning med stora djup, även i solida arbetsstycken. Universell användning i alla stålmaterial samt rost- och syrabeständiga stålqualiteter.

Reservdel:

Vändskärsskruvar, sats nr 219826 (8IP; 2,2 Nm).

OBS!:

Vid användning av vändskär med radie större än 2 mm måste vändskärsfickan modifieras. GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 2,2 används** med klinga nr **674252 strl. 8IP**.

Teknisk beskrivning

Skruvsats för vändskär	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Skär-Ø D _c	25 mm
Ø D ₁ h ₆	12,5 mm
Passande vändskär	AP.. 1335..
Ø D ₂	20,7 mm

Fästgंगा M	M12
totallängd L_{tot}	35 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	48 mm
spiralfräsning a_p	1,9 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	47 mm
Rampningsvinkel α_{max}	0,88 grad
Rampningslängd L för α_{max}	19,5 mm
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	22 mm
Skåftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fråsanvändning	Hörnfräsning
Fråsanvändning	Cirkulärfräsning
Fråsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	MTC
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 2,2 Nm	211750 2,2
Vändskärsskruvsats 10 delar	219826
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP