

Garant**HiPer-Drill skärinsats M7, HB7530, Ø D: 15,6 mm****Beställningsdata**

Ordernummer	231640 15,6
GTIN	4045197659477
Artikelklass	21M

Beskrivning**Utförande:**

V-slipad skärinsats för noggrann positionering och stabil infästning.

Rundgångsnoggrannhet i monterat tillstånd $\leq 20 \mu\text{m}$. För hål upp till noggrannhet IT9.

OBS!:

Andra dimensioner kan levereras på förfrågan. Skärdata gäller för grundelement $5 \times D$.

Pilothål bör enbart borraras med skärinsats av samma typ.

Spetsvinkel: 135 grad

för stomme-Ø D: 15 mm

Matning f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,24 mm/v

Teknisk beskrivning

för stomme-Ø D	15 mm
Ø D	15,6 mm
Matning f i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,24 mm/v
Antal byten/skär	1

Sort	HB7530
Skärmaterial	VHM
Spetsvinkel	135 grad
Antal skär Z	2
Produktslag	Skärinsats för borrar

Tillbehör

Torx Plus skruv Drivanordning 8IP	231999 8IP
-----------------------------------	------------