

**Garant****Multipelspännskena 120, skenans längd: 600mm****Beställningsdata**

Ordernummer	360110 600
GTIN	4045197555397
Artikelklass	310

**Beskrivning****Utförande:**

- Alla funktionsytor precisionsslipade, repeternoggrannhet 0,03 mm.
- Basskenan och backarna är kantzonzhärdade.
- Kompakt moduluppbyggd konstruktion, hög spännkraft upp till 40 kN, maximalt åtdragningsmoment 50 Nm.
- Fästhålbild för GARANT ZeroClamp nollpunktsspännsystem (stickmått 200 mm) som standard, möjligt på uppspännings-/rasterplåtar eller via spännkonsoler.
- En linjal på basskenans yta möjliggör en snabb och repeterbar positionering av spänntillsatserna i spännskenans tandning.
- Variabla inställningar möjliga med kopplingsback.
- Konventionell inspänning och gripbackar.
- Spännområdet individuellt förlängningsbart.
- Enkel uppspänning med momentnyckel.

**Användningsdata:**

- 5-sidig bearbetning i fleraxliga fleroptionsmaskiner.
- En ekonomisk lösning för användning med nollpunktssystemet GARANT ZeroClamp eller i palleanterings- eller automationssystem eller direkt på maskinbordet resp. inspänningstornen.

**Specialtillbehör:**

Spännbacksvarianter, magnetlist, arbetsstyckanslag, se nr 360112 till 360129. Momentnyckel, se nr 656050 storlek 60, spännbultar 360025 storlek 18M16. Spännkonsol nr 360127.

**Teknisk beskrivning**

höjd H	60 mm
skenans längd	600 mm
längd L	600 mm
bredd B	120 mm
Produktslag	Spännskena

## Tillbehör

HM-belagd utanpåback backbredd 120 mm	360124 120
Greppinsats Typ GLATT-HM	360118 GLATT-HM
Spännkonsolsats 6 delar	360127
Överback aluminium backbredd 120 mm	360122 120
Parallellback backbredd 120 mm	360115 120
Neddragningsback backbredd 120 mm	360114 120
Basback Typ P	360119 P
Momentnyckel med omställbart spärrhuvud maximalt vridmoment 60 Nm	656050 60
Basback Typ F	360119 F
Greppinsats Typ GRIPP-3,8	360118 GRIPP-3,8
Överback Material STAHL	360162 STAHL
Fast back backbredd 120 mm	360116 120
ZeroClamp spännbultar med invändig gänga Typ 18M16	360025 18M16