



Finmäturhakmått, mätområde: 50-100mm



Beställningsdata

Ordernummer	424900 50-100
GTIN	4059192017613
Artikelklass	43A

Beskrivning

Utförande:

Kraftig, smidd stålbygel med värmeisolering. Stöd och motstöd av rostfritt, härdat stål. Stödet är fjädrande lagrat och kan dras tillbaka via en spak för införing av arbetsstycket. Motstödet är justerbart över mätområdet via kuggstång och räfflad skruv. Inställning via passbitar. Inställbart centreringsanslag för inställning på arbetsstycksmitt. **Konstant mätkraft** på grund av inbyggd mätkraftfjäder. Kan användas med alla indikatorer (ingår inte i priset) med 8 mm inspänningsskaft. Finmätur nr 434674 strl 25/0,5 och strl 50/1 föredras. **Toleransavvikelser för arbetsstycket kan avläsas numeriskt på mäturet.**

För hårdmetallbestyckade mätytor. För mätning av cylindriska delar, t ex axlar, bultar, skaft. För tjockleks- och längdmätning.

leveransinnehåll:

Utan finmätur, **inklusive** trälåda.

Specialtillbehör:

Inställningsmått, finmätur nr 434674. Gjutgoodsstativ, hållare för finmätur för linjär överföring av mätrörelsen, mätinsatser.

Teknisk beskrivning

planparallellitet för mätytorna	2 μ m
mätytor – \emptyset	10 mm

planhet för mätytorna	0,2 µm
mätprobens väg	2,5 mm
mätkraft	7,5 N
mätområde	50 - 100 mm
Norm	Verkstadsnorm
Mätteknik	analog
förpackning	Stabil box
Kalibrering	L9
Produktslag	Finmäturhakmått

Tjänster

KalibreringInställbart hakmått Typ RL	028730 RL
---------------------------------------	-----------