



## HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 40/4mm



### Beställningsdata

Ordernummer	226490 40/4
GTIN	7291075313277
Artikelklass	19D

### Beskrivning

#### Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

#### Reservdel:

Skrivsats för vändskär nr **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

### Teknisk beskrivning

Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	2 grad
totallängd $L_{\text{tot}}$	40 mm
Ø $D_3$	35,6 mm
spiralfräsning Ø $D_{\min}$	75 mm
spiralfräsning $a_p$	4 mm
Antal skär Z	4
FästhålsØ	16 mm

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	375,13 mm
Skär- $\emptyset$ $D_c$	40 mm
Serie	HELI3MILL
Passande vändskär	TD..1505..
spiralfräsning $\emptyset$ $D_{\max}$	79 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D040-4-16-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 1

229696 1