

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 50/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226490 50/5
GTIN	7291075313284
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

**Reservdel:**

Skrivsats för vändskär nr **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

spiralfräsning $a_p$	3,9 mm
Passande vändskär	TD..1505..
Ø $D_3$	45,6 mm
Skär-Ø $D_c$	50 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,6 grad
Antal skär Z	5
spiralfräsning Ø $D_{max}$	99 mm

Rampningslängd L för $\alpha_{\max}$	468,99 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	95 mm
Serie	HELI3MILL
totallängd $L_{\text{tot}}$	40 mm
Fästhåls $\varnothing$	22 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D050-5-22-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

## Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 1

229696 1