



LOGIQ4FEED högmatningsfräs, Cylindriskt skaft, Ø DC / Antal skär Z: 32/5



Beställningsdata

Ordernummer	221100 32/5
GTIN	7291075392791
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D _{max}	63 mm
Ø D ₃	24,6 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	56,6 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,2 grad
Rampningslängd L för α _{max}	42,97 mm
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Utkragningslängd L ₁	120 mm
Passande vändskär	XNMU040310..
Serie	LOGIQ4FEED
spiralfräsning a _p	0,8 mm
Antal skär Z	5

Inställningsvinkel κ	17 grad
Skär- \emptyset D_c	32 mm
Invändig	ja
totallängd L_{tot}	205 mm
tillverkarens beteckning	FFX4 ED32-5-120-C32-04
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------