

**HELI3MILL hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226490 63/6
GTIN	7291075313321
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvset för vändskär nr **229696 2** (IP20; 9,0 Nm).

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D_{max}	125 mm
Rampningslängd L för α_{max}	625,39 mm
Serie	HELI3MILL
Passande vändskär	TD..1505..
FästhålsØ	22 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	121 mm
Skär-Ø D_c	63 mm

Antal skär Z	6
Rampningsvinkel α_{\max}	1,2 grad
totallängd L_{tot}	45 mm
$\varnothing D_3$	58,6 mm
spiralfräsning a_p	3,8 mm
tillverkarens beteckning	HM390 FTD D063-6-22-15
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär10 delar Typ 2

229696 2