

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø DC / Antal skär Z: 25/4****Beställningsdata**

Ordernummer	221101 25/4
GTIN	7291075392784
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Ø D <sub>3</sub>	17,6 mm
spiralfräsning Ø D <sub>min</sub>	42,6 mm
Passande vändskär	XNMU040310..
Utkragningslängd L <sub>1</sub>	80 mm
Rampningsvinkel α <sub>max</sub>	1,8 grad
Invändig	ja
spiralfräsning a <sub>p</sub>	0,8 mm
Skaftdiameter D <sub>s</sub> h6	25 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	28,64 mm
Inställningsvinkel κ	17 grad

totallängd $L_{tot}$	140 mm
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
Antal skär Z	4
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	49 mm
tillverkarens beteckning	FFX4 ED25-4-080-W25-04
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

## Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------