



LOGIQ4FEED högmatningsfräs, med gänga, Ø DC / Antal skär Z: 25/4



Beställningsdata

Ordernummer	221104 25/4
GTIN	7291075393316
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skrivsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	30 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{min}$	42,6 mm
Fästgंगा M	M12
Antal skär Z	4
$\varnothing D_3$	17,6 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,8 grad
Serie	LOGIQ4FEED
Skär- $\varnothing D_c$	25 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	49 mm

spiralfräsning a_p	0,8 mm
Rampningslängd L för α_{max}	28,64 mm
Invändig	ja
Passande vändskär	XNMU040310..
tillverkarens beteckning	FFX4 ED25/.98-4-M12-04
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats för vändskär Femdelad Typ 2	229695 2
---------------------------------------	----------