



LOGIQ4FEED högmatningsfräs, med gänga, Ø DC / Antal skär Z: 32/5



Beställningsdata

Ordernummer	221104 32/5
GTIN	7291075393323
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skrivsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

spiralfräsning Ø D_{min}	56,6 mm
Rampningsvinkel α_{max}	1,2 grad
Serie	LOGIQ4FEED
Antal skär Z	5
Skär-Ø D_c	32 mm
totallängd L_{tot}	35 mm
spiralfräsning Ø D_{max}	63 mm
Rampningslängd L för α_{max}	42,97 mm
Ø D_3	24,6 mm

Invändig	ja
spiralfräsning a_p	0,8 mm
Fästgänga M	M 16
Passande vändskär	XNMU040310..
tillverkarens beteckning	FFX4 ED32/1.26-5-M16-04
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats för vändskär Femdelad Typ 2	229695 2
---------------------------------------	----------