

**NEODO plan-/ hörnfräs, med hål, Ø DC / Antal skär Z: 63/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	225760 63/10
GTIN	7291075440065
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Högeffektivt frässystem för planfräsning och fräsning av 90° skuldror. För grovbearbetning och förberedande finbearbetning av framför allt stål och gjutjärnsmaterial. Kostnadseffektiv genom att varje vändskär har 8 skäreggar. Extremt stabil underlag för vändskäret i ett svalstjärtliknande plattsäte.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229696 3** (IP9; 2,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Passande vändskär	SZ.U0804..
Antal skär Z	10
totallängd $L_{tot}$	40 mm
FästhålsØ	22 mm
maximalt sågdjup $a_{p max}$	5 mm
Serie	NEODO
Skär-Ø $D_c$	63 mm

tillverkarens beteckning	S890 FSZ D063-10-22-R08
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Invändig	ja
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Skruvsats förändskär10 delar Typ 3	229696 3
------------------------------------	----------