



HELI3MILL hörnfräs, med gänga, Ø DC / Antal skär Z: 32/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	226484 32/4
GTIN	7291075332810
Artikelklass	19D

Beskrivning

Utförande:

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

Reservdel:

Skruvsats till vändskär nr **229695 1** (TX10; 3,2 Nm).

Teknisk beskrivning

total längd L_{tot}	35 mm
Rampningslängd L för α_{max}	220,9 mm
Passande vändskär	TP..1003..
Rampningsvinkel α_{max}	2,1 grad
Fästgänga M	M16
Antal skär Z	4
spiralfräsning a_p	3,3 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{max}$	63 mm
$\varnothing D_3$	28 mm
Serie	HELI3MILL

Skär- \varnothing D_c	32 mm
spiralfräsning \varnothing D_{min}	60,4 mm
tillverkarens beteckning	HM390 ETP D32-4-M16
Skaftutförande	med gänga
Inställningsvinkel κ	90 grad
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 1	229695 1
-------------------------------------	----------