

**HELI3MILL hörnfräs, Cylindriskt skaft, Ø DC / Antal skär Z: 50/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	226488 50/4
GTIN	7291075313352
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Processäkert hörnfrässystem för ett brett tillämpningsområde. Utföranden i två systemstorlekar med skärlängder på 10 och 15 mm. Optimalt stödda Trigon-vändskär i sätet garanterar verkliga 90° skuldror. Mycket lämplig för borrhjuloperationer, och rampning.

**Reservdel:**

Skrivsats för vändskär nr **229696 1** (IP20; 9,0 Nm).

**Teknisk beskrivning**

spiralfräsning Ø $D_{max}$	99 mm
totallängd $L_{tot}$	130 mm
Skär-Ø $D_c$	50 mm
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,6 grad
Utkragningslängd $L_1$	40 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Rampningslängd $L$ för $\alpha_{max}$	468,99 mm
Antal skär $Z$	4
spiralfräsning Ø $D_{min}$	95 mm
Ø $D_3$	45,6 mm
spiralfräsning $a_p$	3,9 mm

Serie	HELI3MILL
Passande vändskär	TD..1505..
tillverkarens beteckning	HM390 ETD D050-4-C32-15
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Inställningsvinkel $\kappa$	90 grad
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Invändig	ja
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Hörnfräs

---

## Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar Typ 1	229696 1
---------------------------------------	----------