

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, med hål, Ø DC/ Antal skär Z: 42/6****Beställningsdata**

Ordernummer	221106 42/6
GTIN	7291075393385
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

**Teknisk beskrivning**

FästhålsØ	16 mm
Skär-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
spiralfräsning Ø D <sub>max</sub>	83 mm
Rampningslängd L för α <sub>max</sub>	64,45 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Passande vändskär	XNMU040310..
totallängd L <sub>tot</sub>	40 mm

Fz Helix	0,8
Antal skär Z	6
Rampningsvinkel $\alpha_{\max}$	0,8 grad
spiralfräsning $a_p$	0,8 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	76,6 mm
$\varnothing D_3$	34,6 mm
Invändig	ja
Inställningsvinkel $\kappa$	17 grad
tillverkarens beteckning	FFX4 FD042-6-16-04
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

## Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------