

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, med hål, Ø DC/ Antal skär Z: 50/7****Beställningsdata**

Ordernummer	221106 50/7
GTIN	7291075393378
Artikelklass	19D

Beskrivning**Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavskiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

Reservdel:

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

Teknisk beskrivning

FästhålsØ	22 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	99 mm
Ø D ₃	42,6 mm
Rampningslängd L för α _{max}	73,66 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Fz Helix	0,8
Skär-Ø D _c	50 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	92,6 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,7 grad
totallängd L_{tot}	40 mm
spiralfräsning a_p	0,8 mm
Antal skär Z	7
Passande vändskär	XNMU040310..
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	17 grad
tillverkarens beteckning	FFX4 FD050-7-22-04
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Rampning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

Tillbehör

Skruvsats för vändskär Femdelad Typ 2

229695 2