

**LOGIQ4FEED högmatningsfräs, weldon-skaft, Ø DC / Antal skär Z: 32/5****Beställningsdata**

Ordernummer	221101 32/5
GTIN	7291075392807
Artikelklass	19D

**Beskrivning****Utförande:**

Innovativt högmatningsfrässystem för effektiv grovbearbetning - särskilt för bearbetning av djupa hålrum, t.ex. vid verktygs- och formtillverkning samt inom flyg- och rymdindustrin. Det invändigt svarvade vändskäret har en sekundär egg som garanterar en högre spånavsiljningskapacitet vid lutande nedsänkning.

**Reservdel:**

Skruvsats för vändskär nr **229695 2** (TX7; 0,9 Nm).

**Teknisk beskrivning**

Inställningsvinkel $\kappa$	17 grad
Skär-Ø $D_c$	32 mm
Skaftdiameter $D_s$ h6	32 mm
Ø $D_3$	24,6 mm
Antal skär Z	5
spiralfräsnings $a_p$	0,8 mm
Rampningslängd L för $\alpha_{max}$	42,97 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Rampningsvinkel $\alpha_{max}$	1,2 grad
Passande vändskär	XNMU040310..
Invändig	ja

spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	63 mm
spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	56,6 mm
totallängd $L_{\text{tot}}$	150 mm
Utkragningslängd $L_1$	80 mm
tillverkarens beteckning	FFX4 ED32-5-080-W32-04
Skaftutförande	weldon-skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Rampning
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräsar

## Tillbehör

Skruvsats förvändskärFemdelad Typ 2	229695 2
-------------------------------------	----------