

**SYHU 0704ADN, IC830, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	222511 ST900
GTIN	7291075311747
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$ .

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Serie	DOVEIQMILL
Matning $f_z$ per tand	0,2 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Hörnradie	0,8 mm
Geometri	ADN
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 0704ADN IC830
ISO-kod vändskär	SYHU 0704ADN

Sort	IC830
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	160 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	130 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		