


**XNMU 130608PNN-MM, IC5400, Typ: ST900****Beställningsdata**

Ordernummer	227741 ST900
GTIN	7291075311334
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spån borttransport.

**OBS!:**

Användningsriktvärden för  $a_e$  max

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Serie	HELISLOT
Matning $f_z$	0,15 mm
ISO-kod vändskär	XNMU 130608PNN-MM
Typ	ST900
Geometri	PNN-MM
tillverkarens beteckning	XNMU 130608PNN-MM IC5400

Sort	IC5400
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

## Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	220 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	begränsat lämplig	170 m/min	P
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		