

**XNMU 040310HP, IC830, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	221201 INOX
GTIN	7291075393460
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f_z	0,8 mm
ISO-kod vändskär	XNMU 040310HP
Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,8 mm
Typ	INOX
Serie	LOGIQ4FEED
Geometri	HP
tillverkarens beteckning	FFX4 XNMU 040310HP IC830

Sort	IC830
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	30 m/min	S
Inconel	begränsat lämplig	25 m/min	S
vått maximal	lämplig		