

**TPKR 100304PDR-HM, IC830, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	226508 INOX
GTIN	7291075313871
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.  
Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	TPKR 100304PDR-HM
Serie	HELI3MILL
Antal byten/skär	3
Matning $f_z$	0,1 mm
Hörnradie	0,4 mm
Geometri	PDR-HM
tillverkarens beteckning	HM390 TPKR 100304PDRHM IC830

Sort	IC830
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	V <sub>c</sub>	ISO-kod
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	110 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		