

**TPKT 1003PDR, IC882, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	226509 S
GTIN	7291075313567
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivning**

Serie	HELI3MILL
Matning $f_z$	0,1 mm
Antal byten/skär	3
ISO-kod vändskär	TPKT 1003PDR
Hörnradie	0,8 mm
Geometri	PDR
tillverkarens beteckning	HM390 TPKT 1003PDR IC882

Sort	IC882
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		