


**XNMU 130608PNN-MM, IC330, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	227743 INOX
GTIN	7291075311327
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för a_e max

Teknisk beskrivning

Typ	INOX
Matning f_z	0,1 mm
ISO-kod vändskär	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Geometri	PNN-MM
tillverkarens beteckning	XNMU 130608PNN-MM IC330

Sort	IC330
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		