



XNMU 130608PNN-MM, IC380, Typ: S



Beställningsdata

Ordernummer	227744 S
GTIN	7291075311303
Artikelklass	19A

Beskrivning

Utförande:

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga eggar. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Hög processäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spånkontroll och spånborttransport.

OBS!:

Användningsriktvärden för a_e max

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f_z	0,15 mm
Typ	S
ISO-kod vändskär	XNMU 130608PNN-MM
Serie	HELISLOT
Geometri	PNN-MM
tillverkarens beteckning	XNMU 130608PNN-MM IC380

Sort	IC380
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 50 HRC	begränsat lämplig	50 m/min	H
Stål < 55 HRC	begränsat lämplig	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	begränsat lämplig	45 m/min	H
Stål < 65 HRC	begränsat lämplig	45 m/min	H
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	45 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		