

**SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400****Beställningsdata**

Ordernummer	225805 ST1400
GTIN	7291075460407
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p \max} = 5,0$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,2 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Serie	NEODO
Hörnradie	0,8 mm
Typ	ST1400
Geometri	PNR-MM

tillverkarens beteckning	S890 SZMU 080408PNRMM IC830
ISO-kod vändskär	SZMU 080408PNRMM
Sort	IC830
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	begränsat lämplig	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	begränsat lämplig	190 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	begränsat lämplig	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	150 m/min	P
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		