

**SYHU 0704ADN, IC330, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	222515 INOX
GTIN	7291075311778
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D$ / $a_{p \max} = 4,6$ mm.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,16 mm
Hörnradie	0,8 mm
Serie	DOVEIQMILL
skärtjocklek E	4,76 mm
Geometri	ADN
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 0704ADN IC330
ISO-kod vändskär	SYHU 0704ADN

Sort	IC330
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		