

**SZHU 080408PNR, IC882, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	225807 S
GTIN	7291075460360
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Serie	NEODO
Hörnradie	0,8 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Typ	S
Matning f_z per tand	0,12 mm
Geometri	PNR

tillverkarens beteckning	S890 SZHU 080408PNR IC882
ISO-kod vändskär	SZHU 080408PNR
Sort	IC882
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Ti > 850 N/mm ²	lämplig	45 m/min	S
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		