

**TPKT 1003PDR-FW, IC830, Typ: UNI****Beställningsdata**

Ordernummer	226514 UNI
GTIN	7291075313598
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

Med tandade skär för grovfräsning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_p \text{ max} = 8,0 \text{ mm}$.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	TPKT 1003PDR-FW
Antal byten/skär	3
Serie	HELI3MILL
Hörnradie	0,8 mm
Geometri	PDR-FW
tillverkarens beteckning	HM390 TPKT 1003PDR-FW IC830
Sort	IC830

Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	220 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	200 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	170 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	begränsat lämplig	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	90 m/min	M
Uni	lämplig		
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		