

**XNMU 040310T, IC810, Typ: GGG****Beställningsdata**

Ordernummer	221208 GGG
GTIN	7291075393439
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 4 skär. Med sekundär egg.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,6...1 \times D$ / $a_{p\max} = 0,8$ mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Programmeringsradie vid $a_{p\max}$	1,8 mm
Serie	LOGIQ4FEED
Matning f_z	0,8 mm
Typ	GGG
ISO-kod vändskär	XNMU 040310T
Hörnradie	1 mm
Geometri	D

tillverkarens beteckning	FFX4 XNMU 040310T IC810
Sort	IC810
Skärmaterial	VHM
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	0,8 mm
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	200 m/min	K
vått maximal	lämplig		