


**XNMU 090408-PNTN, IC830, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	227783 INOX
GTIN	7291075426892
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Mycket robust utförande, speciell plåttjocklek. Högt processsäkerhet genom det positiva monteringsläget i plåtsätet. Utomordentlig spänkontroll och spån borttransport.

OBS!:

Användningsriktvärden för a_e max

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Serie	HELISLOT
Typ	INOX
ISO-kod vändskär	XNMU 090408-PNTN
Matning f_z	0,1 mm
Geometri	PNTN
tillverkarens beteckning	XNMU 090408-PNTN IC830

Sort	IC830
Skärmaterial	VHM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	begränsat lämplig	50 m/min	S
vått maximal	lämplig		