


**SZMU 080412PNTR, IC5100, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	225809 GG
GTIN	7291075440027
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga skär. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

OBS!:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\ max} = 5,0$ mm.

Teknisk beskrivning

Serie	NEODO
Typ	GG
skärtjocklek E	4,76 mm
Hörnradie	1,2 mm
Matning f_z per tand	0,25 mm
Geometri	PNTR

tillverkarens beteckning	S890 SZMU 080412PNTR IC5100
ISO-kod vändskär	SZMU 080412PNTR
Sort	IC5100
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
GG	lämplig	300 m/min	K
GGG	begränsat lämplig	240 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		