

**SZMU 080408PNTR, IC810, Typ: GGG****Beställningsdata**

Ordernummer	225810 GGG
GTIN	7291075460384
Artikelklass	19A

**Beskrivning****Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den. Användningsriktvärden för  $a_e = 0,3...1 \times D$  /  $a_{p \max} = 5,0$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Hörnradie	0,8 mm
Matning $f_z$ per tand	0,25 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Serie	NEODO
Geometri	PNTR
tillverkarens beteckning	S890 SZMU 080408PNTR IC810

ISO-kod vändskär	SZMU 080408PNTR
Sort	IC810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

### Användardata

	Lämplighet	$V_c$	ISO-kod
GG	begränsat lämplig	280 m/min	K
GGG	lämplig	260 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		