

**SZMU 080412PNTR, IC810, Typ: GGG****Beställningsdata**

Ordernummer	225811 GGG
GTIN	7291075440010
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidig vändskär med 8 helixformiga egg. Speciell skärgeometri som ger ett mjukt snitt för att minska effektbehovet under bearbetning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / $a_{p\max} = 5,0$ mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,25 mm
Hörnradie	1,2 mm
Serie	NEODO
skärtjocklek E	4,76 mm
Geometri	PNTR
tillverkarens beteckning	S890 SZMU 080412PNTR IC810

ISO-kod vändskär	SZMU 080412PNTR
Sort	IC810
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG	begränsat lämplig	280 m/min	K
GGG	lämplig	260 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		