

**TDKR 150508PDRHM, IC830, Typ: INOX****Beställningsdata**

Ordernummer	226577 INOX
GTIN	7291075312959
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D$ / a_p max = 13,0 mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,8 mm
ISO-kod vändskär	TDKR 150508PDRHM
Typ	INOX
Antal byten/skär	3
Matning f_z	0,2 mm
Serie	HELI3MILL
Geometri	PDR-HM

tillverkarens beteckning	HM390 TDKR 150508PDRHM IC830
Sort	IC830
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
INOX < 900 N/mm ²	lämplig	130 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	lämplig	110 m/min	M
vått maximal	lämplig		
torrt	lämplig		