

**TDKT 1505PDR, IC5400, Typ: GGG****Beställningsdata**

Ordernummer	226580 GGG
GTIN	7291075312782
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Trigon vändskär med 3 spiralformade skär. Axiellt och radiellt positiv skärutformning. För effektiv och exakt bearbetning av 90° kanter.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3...1 \times D / a_p$ max = 13,0 mm.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Serie	HELI3MILL
Hörnradie	0,8 mm
Antal byten/skär	3
Matning f_z	0,15 mm
ISO-kod vändskär	TDKT 1505PDR
Geometri	PDR
tillverkarens beteckning	HM390 TDKT 1505PDR IC5400

Sort	IC5400
Skärmaterial	HM
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	240 m/min	K
vått maximal	lämplig		
torrt	begränsat lämplig		