

**SYHU 0704ADTN, IC5100, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	222519 GG
GTIN	7291075311792
Artikelklass	19A

Beskrivning**Utförande:**

Dubbelsidiga vändskär med 8 skär. Stor planfas för höga ytkvaliteter. Positiv spånvinkel för optimal spånbrytning.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,6 \dots 1,0 \times D / a_{p \max} = 4,6 \text{ mm}$.

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Serie	DOVEIQMILL
Matning f_z per tand	0,25 mm
skärtjocklek E	4,76 mm
Hörnradie	0,8 mm
Geometri	ADTN
tillverkarens beteckning	IQ845 SYHU 0704ADTN IC5100
ISO-kod vändskär	SYHU 0704ADTN

Sort	IC5100
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG	lämplig	300 m/min	K
GGG	begränsat lämplig	220 m/min	K
vått maximal	begränsat lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		