


**CCMT 09T308, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260173 IC807
GTIN	7291075306422
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradi	0,8 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Antal byten/skär	2
Skärmaterial	VHM
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 80 m/min
ISO-kod vändskär	CCMT 09T308

spån-brytare	M3M
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Serie	ISOTURN
Sort	IC807
tillverkarens beteckning	CCMT 09T308-M3M IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning