


**CCMT 09T304, Sort: IC807****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 260170 IC807 |
| GTIN | 7291075424362 |
| Artikelklass | 26B |

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| ISO-kod vändskär | CCMT 09T304 |
| Skärdjup a_p | 0,5 - 4 mm |
| Skärhastighet v_c primär användning | 50 - 245 m/min |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov- och finbearbetning |
| Skärförhållande | snitt intermittent |
| Sort | IC807 |
| Skärmaterial | VHM |
| Antal byten/skär | 2 |

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Primäranvändning | P |
| Matning f | 0,08 - 0,3 mm/v |
| Serie | ISOTURN |
| spån-brytare | M3P |
| tillverkarens beteckning | CCMT 09T304-M3P IC807 |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |