


**CCMT 09T304, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260102 IC807
GTIN	7291075337969
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,1 - 2 mm
Sort	IC807
Matning f	0,06 - 0,25 mm/v
Serie	ISOTURN
Hörradie	0,4 mm
ISO-kod vändskär	CCMT 09T304
Primäranvändning	P
spån-brytare	F3P

Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 245 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
tillverkarens beteckning	CCMT 09T304-F3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning