

**DCMT 11T302, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260391 IC807
GTIN	7291075338133
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradi	0,2 mm
Sort	IC807
ISO-kod vändskär	DCMT 11T302
Primäranvändning	P
Serie	ISOTURN
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
spån-brytare	F3P
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	0,15 - 2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 245 m/min
Antal byten/skär	2
tillverkarens beteckning	DCMT 11T302-F3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning

