

**DCMT 11T308, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260395 IC807
GTIN	7291075338157
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

Antal byten/skär	2
Serie	ISOTURN
Skärhastighet $v_c$ primär användning	50 - 245 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	F3P
Sort	IC807
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308

Primäranvändning	P
Matning f	0,08 - 0,3 mm/v
Skärmaterial	VHM
Skärdjup $a_p$	0,15 - 2 mm
tillverkarens beteckning	DCMT 11T308-F3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning