

**VCMT 160404, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	261481 IC807
GTIN	7291075306279
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Sort	IC807
ISO-kod vändskär	VCMT 160404
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 80 m/min
Matning f	0,07 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	snitt intermittent
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	M3M
Primäranvändning	M

Antal byten/skär	2
Serie	ISOTURN
Skärmaterial	VHM
Skärdjup a_p	1 - 2,5 mm
tillverkarens beteckning	VCMT 160404-M3M IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning