

**DCMT 11T304, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	260510 IC807
GTIN	7291075485882
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Antal byten/skär	2
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 245 m/min
Skärdjup a_p	0,8 - 3 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov- och finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	snitt intermittent
Primäranvändning	P
Sort	IC807

ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
spån-brytare	M3P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Serie	ISOTURN
tillverkarens beteckning	DCMT 11T304-M3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning