

**VCMT 160402, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	261391 IC807
GTIN	7291075351552
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Sort	IC807
Serie	ISOTURN
Primäranvändning	M
Skärdjup a_p	0,1 - 1,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	30 - 80 m/min
spån-brytare	F3M
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

ISO-kod vändskär	VCMT 160402
Skärförhållande	kontinuerligt
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,2 mm
tillverkarens beteckning	VCMT 160402-F3M IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning