

**VCMT 160402, Sort: IC807****Beställningsdata**

Ordernummer	261390 IC807
GTIN	7291075424171
Artikelklass	26B

Beskrivning**OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Antal byten/skär	2
Hörnradie	0,2 mm
spån-brytare	F3P
Skärhastighet v_c primär användning	50 - 245 m/min
Skärmaterial	VHM
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärdjup a_p	0,1 - 1,8 mm

Sort	IC807
Skärförhållande	kontinuerligt
ISO-kod vändskär	VCMT 160402
Serie	ISOTURN
tillverkarens beteckning	VCMT 160402-F3P IC807
Produktslag	Vändskär för svarvning