


**CNMG 120404, Sort: IC8150****Beställningsdata**

Ordernummer	250070 IC8150
GTIN	7291075319569
Artikelklass	26B

**Beskrivning****OBS!:**

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.

**Teknisk beskrivning**

ISO-kod vändskär	CNMG 120404
Hörnradie	0,4 mm
Antal byten/skär	4
spån-brytare	F3P
Sort	IC8150
Skärmaterial	VHM
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning

Skärhastighet $v_c$ primär användning	180 - 400 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,4 - 3,5 mm
tillverkarens beteckning	CNMG 120404-F3P IC8150
Produktslag	Vändskär för svarvning